

Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/2 vnější závit
--------------------	--------------------

Oblast nasazení

Média	Kapalná média; Plynná média; agresivní média
-------	--

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Odolnost proti tlaku	[bar]	30
----------------------	-------	----

Kapalná média

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Plynná média

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Největší citlivost	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Plynná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...2000
--------------------	--------	------------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABH

Kapalná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Plynná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Okolní podmínky		
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Materiály		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiál, který je v kontaktu s médii		Hastelloy C-4 (2.4610)
Procesní připojení		G 1/2 vnější závit
Příslušenství		
Dodané položky		Těsnění: 2 x AMF 30
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Připojení		



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá