

Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/2 vnější závit
--------------------	--------------------

Oblast nasazení

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Média	Kapalná média; Plynná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Kapalná média

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Teplota média [°C]	-25...80

Plynná média

Teplota média [°C]	-25...80
--------------------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60

Plynná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	100...2000
Největší citlivost [cm/s]	100...800

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	15
---------------------------	----



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABH

Reakční doby	
Doba odezvy [s]	2...10
Kapalná média	
Doba odezvy [s]	2...10
Plynná média	
Doba odezvy [s]	2...10
Okolní podmínky	
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Materiály	Hastelloy C-22 (2.4602)
Materiál, který je v kontaktu s médii	Hastelloy C-22 (2.4602)
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit
Příslušenství	
Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 2 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Připojení	



Barvy vodičů :	
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá
GY =	šedá