


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12AACE1

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/2 vnější závit
--------------------	--------------------

Oblast nasazení

Aplikace	Ex-oblast zona 1
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	5

Kapalná média

Aplikace	Ex-oblast zona 1
Teplota média [°C]	-25...80

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200 Exi
--	-------------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	0...60
Největší citlivost [cm/s]	0...20

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	7
---------------------------	---

Reakční doby

Doba odezvy [s]	2...20
-----------------	--------

Kapalná média

Doba odezvy [s]	2...20
-----------------	--------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Materiály	PTFE
Materiál, který je v kontaktu s médiem	PTFE
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------




Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12AACE1

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá