




Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFM12ZBB

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SF5300 + E40101

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	M12 x 1
--------------------	---------

Oblast nasazení

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Média	Kapalná média; Plynná média
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Kapalná média

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Teplota média [°C]	0...120

Plynná média

Teplota média [°C]	0...100
--------------------	---------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60

Plynná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	200...2000
Největší citlivost [cm/s]	200...800

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	15
---------------------------	----

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Kapalná média

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------


SF1300



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFM12ZBB

Plynná média	
Doba odezvy [s]	1...10
Okolní podmínky	
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M12 x 1
Označení závitu	M12 x 1
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	M12 x 1
Příslušenství	
Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 2 m, Silikon; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Připojení	



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá