


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFM12ZBB/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení M12 x 1

Oblast nasazení

Aplikace vysoký teplotní rozsah
 Média Kapalná média; Plyná média
 Odolnost proti tlaku [bar] 30

Kapalná média

Aplikace vysoký teplotní rozsah
 Teplota média [°C] 0...120

Plyná média

Teplota média [°C] 0...100

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku VS 0200

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300
 Největší citlivost [cm/s] 3...60

Plyná média

Nastavovací rozsah [cm/s] 200...2000
 Největší citlivost [cm/s] 200...800

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min] 15

Reakční doby

Doba odezvy [s] 1...10

Kapalná média

Doba odezvy [s] 1...10

Plyná média

Doba odezvy [s] 1...10

Okolní podmínky


Krytí IP 67



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFM12ZBB/6M

Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M12 x 1
Označení závitu	M12 x 1
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	M12 x 1
Příslušenství	
Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 6 m; 5 x 0,34 mm ²	
Připojení	



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá