


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12ABBE1/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Délka sondové tyče L	[mm]	15
Procesní připojení		1/2" NPT

Oblast nasazení

Aplikace	CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G	
Teplota média	[°C]	-25...100
Odolnost proti tlaku	[bar]	30

Kapalná média

Aplikace	CLASS I, DIV. 1, GROUPS A, B, C and D CLASS II / III, DIV. 1, GROUPS E, F and G	
Teplota média	[°C]	-25...100

Plynná média

Teplota média	[°C]	-25...100
---------------	------	-----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku		VS3000
--	--	--------

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L	[mm]	15
Kapalná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Plynná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...2000



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12ABBE1/6M

Největší citlivost	[cm/s]	200...800
--------------------	--------	-----------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Kapalná média

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Plynná média

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Okolní podmínky

Kytí	IP 67
------	-------

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)

Mechanická data

Hmotnost	[g]	559,5
Pouzdro	Typ závitu	
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)	
Procesní připojení	1/2" NPT	
Instalační délka EL	[mm]	45


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 6 m, Silikon; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá