



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFG18ABB/2G /6M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Délka sondové tyče L	[mm]	156
Procesní připojení		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

Oblast nasazení

Aplikace		vysoký teplotní rozsah
Média		Kapalná média; Plynná média
Teplota média	[°C]	-20...70
Odolnost proti tlaku	[bar]	30

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
--	--	-------------------------------

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L	[mm]	156
Kapalná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Plynná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...2000
Největší citlivost	[cm/s]	200...800

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----


SF521A



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFG18ABB/2G /6M

Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
ATEX označení	Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	2,665
Pouzdro		Válcové
Rozměry	[mm]	Ø 18
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Procesní připojení		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Upozornění		
Upozornění	V podstatě platí, že druh testu v souladu s 94/9/EC ATEX bere v úvahu pouze atmosferické podmínky (0,8 ... 1,1 baru). Pro použití u tlaků mimo tento rozsah musí být posouzeno uživatelem. Dodržujte pokyny k obsluze a prohlášení o shodě.	
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Připojení		



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá