


Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE



- 1 M4 x 0,7 Hloubka 6 mm
2 M3 x 0,5 Hloubka 6 mm



Vlastnosti výrobku

Rozlišení	1...10000; (parametrizovatelný; Nastavení z výroby: 1024) rozlišení
Komunikační rozhraní	IO-Link
Provedení hřídele	plná hřídel
Průměr hřídele [mm]	10

Oblast nasazení

Funkční princip	inkrementální
Detekční systém	magnetický

Elektrická data

Provozní napětí [V]	4,75...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 150
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	0,5
Max. počet otáček elektr. [U/min]	12000

Výstupy

Elektrické provedení	HTL/TTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	50
Spínací frekvence [kHz]	1000
Nastavení z výroby	Výstupní funkce: HTL (50 mA)
Ochrana proti zkratu	ano
Fázový posun A a B [°]	90



Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Měřicí / nastavovací rozsah		
Rozlišení	1...10000; (parametrizovatelný; Nastavení z výroby: 1024) rozlišení	
Přesnost / odchylky		
Přesnost	[°]	0,1
Software / programování		
Parametrizační možnost	Rozlišení; Směr otáčení; HTL; TTL	
Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Mód SIO	ano	
Min. doba procesního cyklu	[ms]	2,3
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...80
Poznámka k okolní teplotě	při volně položeném kabelu: -25 °C	
Skladovací teplota	[°C]	-40...80
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	95; (Kondenzace není přípustná)
Krytí	IP 65; IP 66; (na pouzdře: IP 67; na hřídeli: IP 64)	
Schválení / zkoušky		
Odolnost vůči rázům		100 g
Odolnost proti vibracím		20 g
MTTF	[let]	292
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	441
Rozměry	[mm]	Ø 58 / L = 79,5
Materiály	Příruba: Hliník; pouzdro: nerezová ocel (1.4521 / 444); kabelová zástrčka: PA	
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	12000
Max. počáteční krouticí moment	[Nm]	1
Referenční teplota	[°C]	20
Provedení hřídele	plná hřídel	
Průměr hřídele	[mm]	10
Materiál hřídele	Nerezová ocel	
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele)	[N]	40
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele)	[N]	60
Upevňovací příruba	Sponová příruba	



Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; použitelný jako radiální i axiální; 5 x 0,14 mm²

IO-Link


hnědá	L+
bílá	nepoužívá se
modrá	L-
šedá	nepoužívá se
černá	IO-Link
Stínění	pouzdro

rotační senzor

hnědá	UB
bílá	A
modrá	GND
šedá	B
černá	Z/0-Pulse (90 deg)
Stínění	pouzdro

diagramy a grafy

Impulzní diagramm



směr otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)