




Hlídání proudění vzduchu

SLG23CEEAKOA/PH



Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 1
Procesní připojení	Ø 23 mm
Oblast nasazení	
Teplota média [°C]	-10...50
Odolnost proti tlaku [bar]	1
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Max. příkon [VA]	3
Min. izolační odpor [MΩ]	100; (500 V DC)
Odolnost proti přepólování	ne
Přípravná zpožďovací doba [s]	60
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Počet relé výstupů: 1
Výstupy	
Výstupní signál	spínací signál
Počet relé výstupů	1
Zatížitelnost kontaktů	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Spínací funkce hlídání tlaku	relé přitáhne při detekci proudění
Odolné proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne
Měřicí / nastavovací rozsah	
Plynná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	100...1000
Největší citlivost [cm/s]	100...400



Hlídní proudění vzduchu

SLG23CEEAKOA/PH

Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	5
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	3...60
Plynná média		
Doba odezvy	[s]	3...60
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...50
Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	747
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	209
Rozměry	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiály		pouzdro: PBT; povrch senzoru: Titan
Materiál, který je v kontaktu s médii		PBT; Titan
Procesní připojení		Ø 23 mm
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	1 x LED, červená
	Funkce	1 x LED, zelená
Elektrické připojení		
Požadované krytí		válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 5 A; rychle pracující
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací spona: 1, E40048
Upozornění		
Upozornění		Doporučení Po zkratu zkontrolujte bezpečné fungování přístroje.
Obsah balení		1 ks

SL0301




Hlídání proudění vzduchu

SLG23CEEAKOA/PH

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Připojení



Upozornění válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 5 A rychle pracující

Barvy vodičů :

BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá