




Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RV-1000-I24/K

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Rozlišení		1000 rozlišení
Provedení hřídele		plná hřídel
Průměr hřídele	[mm]	10
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	150
Výstupy		
Elektrické provedení		HTL
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	50
Spínací frekvence	[kHz]	160
Typ ochrany proti zkratu		< 60 s
Fázový posun A a B	[°]	90
Měřicí / nastavovací rozsah		
Rozlišení		1000 rozlišení
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...85
Skladovací teplota	[°C]	-30...100
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	98



Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí

RV-1000-I24/K

Krytí	IP 64
-------	-------

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	100 g (6 ms)
Odolnost proti vibracím	15 g (55...2000 Hz)

Mechanická data

Rozměry	[mm]	Ø 58 / L = 75,5
Materiály		Hliník
Max. otáčky, mechanické	[U/min]	12000
Max. počáteční krouticí moment	[Nm]	1
Referenční teplota	[°C]	20
Provedení hřídele		plná hřídel
Průměr hřídele	[mm]	10
Materiál hřídele		ocel (1.4104)
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele)	[N]	10
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele)	[N]	20

Elektrické připojení


konektorové provedení: 1 x M23 (ifm 1001.4), Radialní



1	B převrácený
2	L+ Senzor
3	0-Index
4	0-Index převrácený
5	A
6	A převrácený
7	Porucha převrácený
8	B
9	n.c.
10	0V
11	0V Senzor
12	L+

diagramy a grafy

Impulzní diagramm



směr otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)