




Položka již není dostupná - archívní záznam



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	Varivent DN50

Oblast nasazení

Aplikace		Sterilní prostředí
Teplota média	[°C]	-25...95
Odolnost proti tlaku	[bar]	30

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	20...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál



Hlídač proudění

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Elektrické provedení	PNP	
Po digitálních výstupů	1	
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5	
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400	
Ochrana proti zkratu	ano	
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný	
Ochrana proti přetížení	ano	
Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300	
Největší citlivost [cm/s]	3...60	
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient [K/min]	15	
Reakční doby		
Doba odezvy [s]	1...10	
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	Potenciometr	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-20...30	
Krytí	IP 67	
Mechanická data		
Rozměry [mm]	60 x 41 x 82	
Materiály	PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médiiem	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)	
Procesní připojení	Varivent DN50	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	





Hlídač proudění

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Připojení



Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá