


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR14ABBE1/6M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/4 vnější závit
--------------------	--------------------

Oblast nasazení

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Média	Kapalná média; Plynná média
Teplota média [°C]	-30...20
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Kapalná média

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Teplota média [°C]	-30...20

Plynná média

Teplota média [°C]	-30...20
--------------------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0100 Ex
--	------------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60
Plynná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	100...2000
Největší citlivost [cm/s]	100...800

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	15
---------------------------	----

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Kapalná média

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Plynná média


Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR14ABBE1/6M

Okolní podmínky	
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 6 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,34 mm ²	
Připojení	



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
WH =	bílá
YE =	žlutá
GN =	zelená