


Hlídač proudění

SCK38ABAFNKG/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	R 3/8

Oblast nasazení

Média	Kapalná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 45
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	NPN
Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5



Hlídač proudění

SCK38ABAFNKG/PH

Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	400
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano
Měřicí / nastavovací rozsah	
Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky	
Teplotní gradient [K/min]	15
Reakční doby	
Doba odezvy [s]	1...10
Software / programování	
Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Rozměry [mm]	R 3/8 / L = 83
Označení závitu	R 3/8
Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení	R 3/8
Zobrazení / ovládací prvky	
Zobrazení	Funkce 11 x LED
Upozornění	
Obsah balení	1 ks



Hlídač proudění

SCK38ABAFNKG/PH

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Připojení



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá