


Senzor proudění

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 O kroužek
2 tlaková podložka



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení M16 x 1,5

Oblast nasazení

Provedení pro trubkové rozvody DN 25
 Média voda
 Teplota média [°C] 0...80
 Odolnost proti tlaku [bar] 30

Elektrická data

Provozní napětí [V] 20...28 DC
 Proudový odběr [mA] < 80
 Přípravná zpoždovací doba [s] 15; (optická signalizace)

Výstupy

Výstupní signál analogový signál
 Analogový proudový výstup [mA] 4...20; (linearizovaný)
 Maximální zátěž [Ω] 500
 Analogový napěťový výstup [V] ; (linearizovaný)
 Ochrana proti zkratu ne

Měřicí / nastavovací rozsah

Průtoková oblast [cm/s] 50...250



Senzor proudění

SAM16BBD1OOG/W/US-100


Přesnost / odchylky		
Poznámka k opakovatelnosti	7 (v < 150 cm/s), 3 (v < 50 cm/s)	
Teplotní gradient [K/min]	200	
Chyba měření [% z koncové hodnoty]	max. ± 10 (< 200 cm/s)	
Reakční doby		
Doba odezvy [s]	5; (10%...90%)	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-20...60	
Krytí	IP 67	
Mechanická data		
Rozměry [mm]	M16 x 1,5	
Označení závitu	M16 x 1,5	
Materiály	PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); O kroužek: NBR 70 Shore A	
Procesní připojení	M16 x 1,5	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	10 x LED, zelená Rozlišení 10% z koncové hodnoty
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		



Senzor proudění

SAM16BBD1OOG/W/US-100

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá