


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STM12AAC

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	M12 x 1
--------------------	---------

Oblast nasazení

Média	Kapalná média; agresivní média
-------	--------------------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Odolnost proti tlaku	[bar]	5
----------------------	-------	---

Kapalná média

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0100
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Největší citlivost	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	7
-------------------	---------	---

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Kapalná média

Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
---------	------------

Rozměry	[mm]	M12 x 1
---------	------	---------

Označení závitu	M12 x 1
-----------------	---------

Materiály	PTFE
-----------	------

Procesní připojení	M12 x 1
--------------------	---------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

ST1400




Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STM12AAC

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá