




Senzor proudění

SAEXXXB50KG/US-100



- L 200 mm
1 LEDs Zobrazovací jednotka
I, II neobsazeno
2 alfanumerický displej 4-místný červená/zelená
3 Programovací tlačítka
4 horní část pouzdra lze otáčet 345°

ACS CRN EC 1935/2004 FCM KTW/W270 Reg31

Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
Procesní připojení	Ø 8 mm

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Média	voda; roztoky glykolu; Vzduch; oleje
Pozor na média	oleje s nízkou viskozitou s viskozitou: ≤ 40 mm²/s (40 °C) oleje s vysokou viskozitou s viskozitou: > 40 mm²/s (40 °C)
Teplota média [°C]	-20...100
Odolnost proti tlaku [bar]	50
Odolnost proti tlaku [MPa]	5
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar]	50



Senzor proudění

SAEXXXB50KG/US-100

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 100
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	10
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet analogových výstupů: 2
Výstupy		
Celkový počet výstupů		2
Výstupní signál		analogový signál
Počet analogových výstupů		2
Analogový proudový výstup	[mA]	4...20; (škálovatelný)
Maximální zátěž	[Ω]	350
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Délka sondové tyče L	[mm]	200
Provozní mód		relativní; absolutně tekutý; absolutně plynný; (absolutní: doporučuje se referenční měření; Nastavení z výroby: relativní)
Hlídní teploty		
Měřicí rozsah	[°C]	-20...100
Rozlišení	[°C]	0,2
Analogový startovací bod	[°C]	-20...76
Analogový koncový bod	[°C]	4...100
V krocích po	[°C]	0,2
Kapalná média - absolutní provozní režim		
Nastavovací rozsah	[m/s]	0,04...3
Největší citlivost	[m/s]	0,04...3
Kapalná média - relativní provozní režim		
Nastavovací rozsah	[m/s]	0,04...6
Největší citlivost	[m/s]	0,04...3
Plyny - provozní režim "absolutní"		
Nastavovací rozsah	[m/s]	0...100
Největší citlivost	[m/s]	30...100
Plyny - provozní režim „relativní“		
Nastavovací rozsah	[m/s]	0...200
Největší citlivost	[m/s]	30...100
Přesnost / odchylky		
Teplotní posun (drift)	[cm/s x 1/K]	0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
Teplotní gradient	[K/min]	100



Senzor proudění

SAEXXXB50KG/US-100

Absolutní provozní režim		
Opakovací přesnost	0,05 m/s; (voda; rychlost proudění: 0,05...3 m/s)	
Relativní provozní režim		
Přesnost	± (7 % MW + 2 % MEW); (pro relativní režim v rozsahu maximální citlivosti za následujících podmínek;; voda: 20...70 °C; délka vstupu: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); montážní poloha v souladu s pokyny; Přesnost se může lišit pro jiná média a montážní polohy.)	
Opakovací přesnost	0,05 m/s; (voda; rychlost proudění: 0,05...3 m/s)	
Hlídnání teploty		
Teplotní posun (drift)	± 0,005 K/°C	
Přesnost [K]	± 0,3 / ± 1; (voda; rychlost proudění: 0,3...3 m/s / Vzduch; rychlost proudění: > 10 m/s)	
Reakční doby		
Doba odezvy [s]	0,5; (T09; voda; glykol: 0,8 s; Vzduch: 7 s; olej: 1,8 s; každý T09)	
Hlídnání teploty		
Dynamika reakce T05 / T09 [s]	1,5 (T09); (voda; rychlost proudění: 0,3...3 m/s)	
Software / programování		
Parametrizační možnost	výběr média; Utlumení; Teach funkce; displej lze otáčet a vypnout; standardní jednotka měření; barva procesní hodnoty	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-40...80	
Skladovací teplota [°C]	-40...100	
Krytí	IP 65; IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 60947-5-9	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...2000 Hz)
MTTF [let]	180	
Certifikát UL	Číslo schválení UL	I018
	Číslo souboru UL	E174189
Mechanická data		
Hmotnost [g]	312,5	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30	
Materiál, který je v kontaktu s médiiem	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Procesní připojení	Ø 8 mm	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Zobrazovací jednotka	6 x LED, zelená (% , m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
	Měřené hodnoty	alfanumerický displej, červená/zelená 4-místný
Upozornění		
Upozornění	MW = měřená hodnota	
	MEW = Koncová hodnota měřícího rozsahu	
Obsah balení	1 ks	



Senzor proudění


SAEXXXB50KG/US-100

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



OUT1: Barevnost podle DIN EN 60947-5-2
 Analogový výstup Hlídaní teploty
 OUT2: Analogový výstup Hlídaní průtočného množství
 Barvy vodičů :
 BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá
 WH = bílá