


Hlídač proudění

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit

Oblast nasazení

Média	Kapalná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 45
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Výstupy



Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Ochrana proti zkratu	ano



Hlídač proudění

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	15
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu	Potenciometr	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí	IP 67	
Mechanická data		
Materiály	PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4305 / 303)	
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Příslušenství		
Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30 Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²		
Připojení		



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá