


Hlídač proudění

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů

Po digitálních výstupů: 1

Procesní připojení

G 1/4 vnější závit

Oblast nasazení

Média

Kapalná média

Teplota média [°C]

-25...80

Odolnost proti tlaku [bar]

30

Elektrická data

Provozní napětí [V]

20...36 DC

Proudový odběr [mA]

< 45

Ochrana proti přepólování

ano

Přípravná zpoždovací doba [s]

< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů

Po digitálních výstupů: 1

Výstupy

Celkový počet výstupů

1

Výstupní signál

spínací signál

Elektrické provedení

PNP

Po digitálních výstupů

1

Výstupní funkce

spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]

2,5



Hlídač proudění

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC		[mA]	400
Ochrana proti zkratu			ano
Typ ochrany proti zkratu			Taktovaný
Ochrana proti přetížení			ano
Měřicí / nastavovací rozsah			
Nastavovací rozsah		[cm/s]	3...300
Největší citlivost		[cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky			
Teplotní gradient		[K/min]	15
Reakční doby			
Doba odezvy		[s]	1...10
Software / programování			
Nastavení spínacího bodu			Potenciometr
Okolní podmínky			
Okolní teplota		[°C]	-20...80
Krytí			IP 67
Mechanická data			
Materiály			PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médiiem			nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení			G 1/4 vnější závit
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Funkce	11 x LED
Příslušenství			
Dodané položky			Těsnění: 2 x AMF 30
			Šroubovák
Upozornění			
Obsah balení			1 ks

ST2602




Hlídač proudění

SCR14ABAFPKG/10M/PH

Elektrické připojení

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
BK =	modrá
	černá