




Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1	
Procesní připojení	1/4" NPT	
Oblast nasazení		
Média	Kapalná média	
Teplota média [°C]	-25...80	
Odolnost proti tlaku [bar]	30	
Elektrická data		
Provozní napětí [V]	20...36 DC	
Proudový odběr [mA]	< 45	
Ochrana proti přepólování	ano	
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20	
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1	
Výstupy		
Celkový počet výstupů	1	
Výstupní signál	spínací signál	
Elektrické provedení	PNP	
Po digitálních výstupů	1	
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5	



Hlídač proudění

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	400
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	15
---------------------------	----

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
--------------------------	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67

Mechanická data

Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení	1/4" NPT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Příslušenství

Dodané položky	Šroubovák
----------------	-----------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



ST2614



Hlídač proudění

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Připojení



BN =
BU =
BK =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
černá