

Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR14ABA

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení G 1/4 vnější závit

Oblast nasazení

Aplikace vysoký teplotní rozsah
 Média Kapalná média; Plynná média
 Teplota média [°C] -25...80
 Odolnost proti tlaku [bar] 30

Kapalná média

Aplikace vysoký teplotní rozsah
 Teplota média [°C] -25...80

Plynná média

Teplota média [°C] -25...80

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku VS 0100

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média
 Nastavovací rozsah [cm/s] 3...300
 Největší citlivost [cm/s] 3...60

Plynná média

Nastavovací rozsah [cm/s] 5...1500

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min] 15

Reakční doby

Doba odezvy [s] 1...10

Kapalná média

Doba odezvy [s] 1...10

Plynná média

Doba odezvy [s] 1...10

Okolní podmínky

Krytí IP 67

**Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce**


STR14ABA

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Materiály	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojeníKabel: 2 m, Silflex-PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,5 mm²**Připojení**

	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá