


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR14ABBE1

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/4 vnější závit
--------------------	--------------------

Oblast nasazení

Aplikace	Ex-oblast zona 1
----------	------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Odolnost proti tlaku	[bar]	30
----------------------	-------	----

Kapalná média

Aplikace	Ex-oblast zona 1
----------	------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Plynná média

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0100 Ex
--	------------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Největší citlivost	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Plynná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	5...1500
--------------------	--------	----------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Kapalná média

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Plynná média

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
---------	------------

ST2210



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR14ABBE1

Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
GN =	zelená
WH =	bílá
YE =	žlutá