


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR12AAC/US-100-H

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/2 vnější závit
--------------------	--------------------

Oblast nasazení

Média	Kapalná média; agresivní média
-------	--------------------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Odolnost proti tlaku	[bar]	5
----------------------	-------	---

Kapalná média

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0100
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Největší citlivost	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Kapalná média

Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

ST3404



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR12AAC/US-100-H

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Materiály	PTFE
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m



Připojení



BN = hnědá
WH = bílá
YE = žlutá
GN = zelená