

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu


SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM

Prodej ukončen

Náhradní artikly: SDG850

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

mějte na paměti, že senzory s datem výroby před rokem 2010 mají upravený roztečný kruh



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů

Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1

Měřicí rozsah [m³/h]

58...17500

Procesní připojení

Příruba DN200 podle: DIN EN 10220



Hlídač spotřeby tlakového vzduchu



SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM

Oblast nasazení	
Aplikace	Celková funkce
Média	Provozní tlakový vzduch
Pozor na média	kvalita vzduchu ISO 8573-1
	třída 141
	třída 344
Teplota média [°C]	0...60
Odolnost proti tlaku [bar]	16
Odolnost proti tlaku [MPa]	1,6
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	19...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 100
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpoždovací doba [s]	0,5
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy	
Celkový počet výstupů	2
Výstupní signál	spínací signál; analogový signál; pulzní signál; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	2
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250; (na výstup)
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup [mA]	4...20; (škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω]	500
Impulzní výstup	Čítač spotřebovaného množství
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano
Měřicí / nastavovací rozsah	
Měřicí rozsah [m³/h]	58...17500
Zobrazovaná oblast [m³/h]	0...21000
Hlídní průtočného množství	
Impulzní váha (hodnotnost)	10 Nm³
Délka impulzu [s]	0,1
Přesnost / odchylky	
Hlídní proudění	
Přesnost (v měřicím rozsahu)	± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (třída 141 /; třída 344)

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM

Připojení



OUT1:	Spínací výstup Impulzní výstup čítač množství
OUT2:	Spínací výstup Vstup reset čítače Analogový výstup