



Hlídač proudění

SCR12ABAFPKG/PH

Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5	
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	400	
Odolné proti zkratu		ne	
Ochrana proti přetížení		ne	
Měřicí / nastavovací rozsah			
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300	
Největší citlivost	[cm/s]	3...60	
Přesnost / odchylky			
Teplotní gradient	[K/min]	15	
Reakční doby			
Doba odezvy	[s]	1...10	
Software / programování			
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-20...80	
Krytí		IP 67	
Mechanická data			
Rozměry	[mm]	60 x 41 x 83	
Materiály		PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4305 / 303)	
Procesní připojení		G 1/2 vnější závit	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení	Funkce	11 x LED	
Příslušenství			
Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30		
	Šroubovák		
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

ST3600




Hlídač proudění

SCR12ABAFPKG/PH

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Připojení



BN =
BU =
BK =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
černá