


## Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABB/US

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SF6200 + E40160

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



### Vlastnosti výrobku

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Procesní připojení | G 1/2 vnější závit |
|--------------------|--------------------|

### Oblast nasazení

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Aplikace                   | vysoký teplotní rozsah     |
| Média                      | Kapalná média; Plyná média |
| Teplota média [°C]         | -25...80                   |
| Odolnost proti tlaku [bar] | 30                         |

### Kapalná média

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Aplikace           | vysoký teplotní rozsah |
| Teplota média [°C] | -25...80               |

### Plyná média

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Teplota média [°C] | -25...80 |
|--------------------|----------|

### Elektrická data

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0200 |
|----------------------------------------|---------|

### Měřicí / nastavovací rozsah

#### Kapalná média

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
| Největší citlivost [cm/s] | 3...60  |

#### Plyná média

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Nastavovací rozsah [cm/s] | 200...2000 |
| Největší citlivost [cm/s] | 200...800  |




## Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABB/US

| Přesnost / odchylky                   |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Teplotní gradient                     | [K/min] 15                     |
| Reakční doby                          |                                |
| Doba odezvy                           | [s] 1...10                     |
| Kapalná média                         |                                |
| Doba odezvy                           | [s] 1...10                     |
| Plynná média                          |                                |
| Doba odezvy                           | [s] 1...10                     |
| Okolní podmínky                       |                                |
| Krytí                                 | IP 67                          |
| Mechanická data                       |                                |
| Pouzdro                               | Typ závitu                     |
| Materiály                             | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
| Materiál, který je v kontaktu s médii | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
| Procesní připojení                    | G 1/2 vnější závit             |
| Příslušenství                         |                                |
| Dodané položky                        | Těsnění: 2 x AMF 30            |
| Upozornění                            |                                |
| Obsah balení                          | 1 ks                           |
| Elektrické připojení                  |                                |

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m






## Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABB/US

### Připojení



|      |                |
|------|----------------|
|      | Barvy vodičů : |
| BN = | hnědá          |
| BU = | modrá          |
| BK = | černá          |
| WH = | bílá           |
| GY = | šedá           |