




Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFN12ADB/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Procesní připojení		1/2" NPT
Oblast nasazení		
Aplikace		Oblast vysokých tlaků
Média		Kapalná média; Plynná média
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	300
Kapalná média		
Aplikace		Oblast vysokých tlaků
Teplota média	[°C]	-25...80
Plynná média		
Teplota média	[°C]	-25...80
Elektrická data		
Připojení na vyhodnocovací elektroniku		VS 0200
Měřicí / nastavovací rozsah		
Kapalná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Plynná média		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...2000
Největší citlivost	[cm/s]	200...800
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	15




Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce


SFN12ADB/US-100

Reakční doby	
Doba odezvy [s]	1...10
Kapalná média	
Doba odezvy [s]	1...10
Plynná média	
Doba odezvy [s]	1...10
Okolní podmínky	
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	1/2" NPT
Příslušenství	
Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m



Připojení



Barvy vodičů :

BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá
 WH = bílá
 GY = šedá