




Hlídač proudění

SCR12ABAFPKG/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5000 + E40096
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		G 1/2 vnější závit
Oblast nasazení		
Média		Kapalná média
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)



Hlídač proudění

SCR12ABAFPKG/PH

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	400
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	30
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení		G 1/2 vnější závit
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Příslušenství		
Dodané položky		Těsnění: 2 x AMF 30
		Šroubovák
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

ST3650





Hlídač proudění

SCR12ABAFPKG/PH

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Připojení



BN =
BU =
BK =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
černá