


Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5006 + E40107

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

**Vlastnosti výrobku**

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	1/2" NPT

Oblast nasazení

Aplikace	Oblast vysokých tlaků
Média	Kapalná média
Teplota média [°C]	-25...60
Odolnost proti tlaku [bar]	300

Elektrická data

Provozní napětí [V]	70...140 AC
Proudový odběr [mA]	< 40
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------



Hlídač proudění

SCN12ADBAKOW/LS

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	relé
Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač
Ochrana proti zkratu	ne

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient	[K/min]	300
-------------------	---------	-----

Reakční doby

Doba odezvy	[s]	1...10
-------------	-----	--------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
--------------------------	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 67

Mechanická data

Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	1/2" NPT

Zobrazení / ovládací prvky


Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A



Připojení

