


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR12ABBE1/20m

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/2 vnější závit
--------------------	--------------------

Oblast nasazení

Aplikace	Ex-oblast zona 1
----------	------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Odolnost proti tlaku	[bar]	30
----------------------	-------	----

Kapalná média

Aplikace	Ex-oblast zona 1
----------	------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Plynná média

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0100 Ex
--	------------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média		
---------------	--	--

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Největší citlivost	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Plynná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...2000
--------------------	--------	------------

Největší citlivost	[cm/s]	100...800
--------------------	--------	-----------

Přesnost / odchylky


Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR12ABBE1/20m

Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Kapalná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Plynná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Okolní podmínky		
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Materiály		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení		G 1/2 vnější závit
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 20 m, PUR; 4 x 0,34 mm ²		
Připojení		



BN =	Barvy vodičů :
GN =	hnědá
WH =	zelená
YE =	bílá
	žlutá