


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFG18ABBE1

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
--------------------	---------------------------------

Oblast nasazení

Aplikace	Ex-oblast zona 1
----------	------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Odolnost proti tlaku	[bar]	30
----------------------	-------	----

Kapalná média

Aplikace	Ex-oblast zona 1
----------	------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Plynná média

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200 Exi
--	-------------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Největší citlivost	[cm/s]	3...60
--------------------	--------	--------

Plynná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...2000
--------------------	--------	------------

Největší citlivost	[cm/s]	200...800
--------------------	--------	-----------

Přesnost / odchylky


Teplotní gradient	[K/min]	15
-------------------	---------	----



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFG18ABBE1

Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Kapalná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Plynná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Okolní podmínky		
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Pouzdro		Válcové
Rozměry	[mm]	Ø 18
Materiály		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Připojení		



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá