


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR34ABBE1

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení G 3/4 vnější závit

Oblast nasazení

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Média	Kapalná média; Plynná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Kapalná média

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Teplota média [°C]	-25...80

Plynná média

Teplota média [°C]	-25...80
--------------------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0100
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60

Plynná média

Nastavovací rozsah [cm/s]	5...1500
---------------------------	----------

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	15
---------------------------	----



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR34ABBE1

Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Kapalná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Plynná média		
Doba odezvy	[s]	1...10
Okolní podmínky		
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Pouzdro		Typ závitu
Materiály		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení		G 3/4 vnější závit
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,5 mm ²		
Připojení		



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá