


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABA/6M/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/2 vnější závit
--------------------	--------------------

Oblast nasazení

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Média	Kapalná média; Plyná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Kapalná média

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Teplota média [°C]	-25...80

Plyná média

Teplota média [°C]	-25...80
--------------------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60
Plyná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	200...2000
Největší citlivost [cm/s]	200...800

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	15
---------------------------	----

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Kapalná média

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Plyná média


Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ABA/6M/PH

Okolní podmínky	
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Materiály	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit
Příslušenství	
Dodané položky	Těsnění: 2 x AMF 30
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 6 m, PUR / PVC; 5 x 0,34 mm ²	
Připojení	



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá