


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

SFR12ADB/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/2
--------------------	-------

Oblast nasazení

Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	300

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60

Plynná média

Nastavovací rozsah	[cm/s]	200...2000
Největší citlivost	[cm/s]	200...800

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu	
Rozměry	[mm]	27 x 27 x 72
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)	
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)	
Procesní připojení	G 1/2	

SF3306



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce


SFR12ADB/US-100

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 (5 x 0.5mm²) m



Připojení



BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá