


Hlídač proudění

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5004

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Vnitřní závit M18 x 1,5
2 Nastavovací tlačítka



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1
Procesní připojení	M18 x 1,5 Vnitřní závit

Oblast nasazení

Média	Kapalná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	300

Kapalná média

Teplota média [°C]	-25...80
--------------------	----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC; (podle EN 50178 SELV/PELV ; ve vztahu k UL: "omezení napětí" s ochranou proti nadproudu podle UL508)
Proudový odběr [mA]	90; (bez zátěže)
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	15; (optická signalizace)

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1
------------------------	------------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
-----------------------	---



Hlídač proudění

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Výstupní signál	analogový signál
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup [mA]	4...20
Maximální zátěž [Ω]	500
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	3...60

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Kapalná média

Doba odezvy [s]	1...10
-----------------	--------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Mechanická data

Rozměry [mm]	M18 x 1,5
Označení závitu	M18 x 1,5
Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Procesní připojení	M18 x 1,5 Vnitřní závit

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	10 x LED, dvě barvy
-----------	--------	---------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Hlídač proudění

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Připojení

