




Hlídání proudění vzduchu

SLG23XEE40KG/2M/BS



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1	
Procesní připojení	Ø 23 mm	
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty	
Teplota média [°C]	35...65	
Odolnost proti tlaku [bar]	1	
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí [%]	-10...10	
Provozní napětí [V]	24 DC	
Proudový odběr [mA]	< 35	
Min. izolační odpor [MΩ]	100; (500 V DC)	
Přípravná zpožďovací doba [s]	90	
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 1	
Výstupy		
Celkový počet výstupů	1	
Výstupní signál	analogový signál	
Počet analogových výstupů	1	
Analogový napěťový výstup [V]	0...10	
Měřicí / nastavovací rozsah		
Průtoková oblast [cm/s]	200...2000	
Poznámka k rozsahu průtoku	= 1...10 V	
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient [K/min]	1	



Hlídaní proudění vzduchu

SLG23XEE40KG/2M/BS

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...50
Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Krytí		IP 65

Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	726

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	219
Rozměry	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiály		pouzdro: PBT; povrch senzoru: Titan
Materiál, který je v kontaktu s médiem		PBT; Titan
Procesní připojení		Ø 23 mm


Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená

Příslušenství	
Dodané položky	Upevňovací spona: 1, E40048

Upozornění	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení	
Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm²	

konektorové provedení: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení

