


SM2604



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMN21XGX50KG/US-100



Vlastnosti výrobku				
Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2			
Měřicí rozsah	5...600 l/min	0,3...36 m³/h	80...9510 gph	1,3...158,5 gpm
Procesní připojení	závitové připojení 2" NPT DN50			
Oblast nasazení				
Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty			
Aplikace	detekce prázdného potrubí; pro průmyslové nasazení			
Média	vodivá kapalná média; voda; média na vodní bázi			
Pozor na média	vodivost: ≥ 20 μS/cm			
	viskozita: < 70 mm²/s (40 °C)			



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMN21XGX50KG/US-100

Teplota média	-10...90 °C	14...194 °F
Odolnost proti tlaku [bar]	16	
Odolnost proti tlaku [MPa]	1,6	
Odolnost proti tlaku [psi]	232	
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar]	16	

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...32 DC; (podle SELV/PELV)	
Proudový odběr [mA]	< 150	
Třída krytí	III	
Ochrana proti přepólování	ano	
Přípravná zpožďovací doba [s]	5	

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
------------------------	------------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	2
Výstupní signál	analogový signál
Počet analogových výstupů	2
Analogový proudový výstup [mA]	4...20; (≤ 22 mA)
Maximální zátěž [Ω]	500

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	5...600 l/min	0,3...36 m³/h	80...9510 gph	1,3...158,5 gpm
Zobrazovaná oblast	-720...720 l/min	-43,2...43,2 m³/h	-11410...11410 gph	-190,2...190,2 gpm
Rozlišení	0,5 l/min	0,02 m³/h	5 gph	0,1 gpm
Analogový počáteční bod ASP	0...480 l/min	0...28,8 m³/h	0...7610 gph	0...126,8 gpm
Analogový koncový bod AEP	120...600 l/min	7,2...36 m³/h	1900...9510 gph	31,7...158,5 gpm
Odpojení při nízkém průtoku LFC	< 15 l/min	< 0,9 m³/h	< 240 gph	< 4 gpm
Šířka kroku	0,5 l/min	0,02 m³/h	5 gph	0,1 gpm
Dynamika měření	1:120			

Hlídání teploty

Měřicí rozsah	-20...80 °C	-4...176 °F
Zobrazovaná oblast	-40...100 °C	-40...212 °F
Rozlišení	0,2 °C	0,5 °F
Analogový startovací bod	-20...60 °C	-4...140 °F
Analogový koncový bod	0...80 °C	32...176 °F
V krocích po	0,2 °C	0,5 °F

Přesnost / odchylky

Hlídání proudění	
Přesnost (v měřicím rozsahu)	$\pm (0,8 \% \text{ MW} + 0,5 \% \text{ MEW})$
Opakovací přesnost	$\pm 0,2 \% \text{ MEW}$
Hlídání teploty	
Teplotní posun (drift)	$\pm 0,0333 \text{ °C / K; } \pm 0,0599 \text{ °F / K}$
Přesnost [K]	$\pm 1 (25 \text{ °C; } Q > 15 \text{ l/min}) / \pm 1 (77 \text{ °F; } Q > 4 \text{ gpm})$



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMN21XGX50KG/US-100

Reakční doby		
Hlídnání proudění		
Doba odezvy	[s]	0,35; (dAP = 0)
Hodnota tlumicího procesu dAP	[s]	0...5
Hlídnání teploty		
Dynamika reakce T05 / T09	[s]	T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm)
Software / programování		
Parametrizační možnost	displej lze vypnout; Zobrazovací jednotka; detekce prázdného potrubí	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	-10...60 °C	14...140 °F
Skladovací teplota	-25...80 °C	-13...176 °F
Krytí	IP 65; IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 60947-5-9	
Schválení CPA	modelové číslo	004MI
	třída přesnosti	-
	maximální přípustná chyba	± 1,5 % FS
	Q (min)	0,3 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	36 m³/h
	Teplota média	-10...70 °C
	Teplota média	14...158 °F
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[let]	85
Směrnice pro tlaková zařízení	Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	2728
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PEEK; FKM	
Procesní připojení	závitové připojení 2" NPT DN50	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Zobrazovací jednotka	6 x LED, zelená (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)
	Funkční signalizace	1 x LED, žlutá (10³)
	Měřené hodnoty	alfanumerický displej, 4-místný
	programování	alfanumerický displej, 4-místný
Zobrazovací jednotka	l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F	
Příslušenství		
Dodané položky	Štítek	
Upozornění		
Upozornění	MW = měřená hodnota	
	MEW = Koncová hodnota měřicího rozsahu	

SM2604



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMN21XGX50KG/US-100

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



OUT1: Barevnost podle DIN EN 60947-5-2
Analogový výstup Hlídání teploty
OUT2: Analogový výstup Hlídání průtočného množství
Barvy vodičů :
BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá


diagramy a grafy

Ztráta tlaku

dP [mbar] DN50



dP [psi]



dP Ztráta tlaku

Q objemový průtok