


SM9404



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMK32XGX50KG/US-100



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2			
Měřicí rozsah	5...300 l/min	0,3...18 m³/h	80...4755 gph	1,3...79,3 gpm
Procesní připojení	závitové připojení Rc 1 1/2 Vnitřní závit DN40			

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty
Aplikace	detekce prázdného potrubí; pro průmyslové nasazení
Média	vodivá kapalná média; voda; média na vodní bázi
Pozor na média	vodivost: $\geq 20 \mu\text{S/cm}$
	viskozita: $< 70 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMK32XGX50KG/US-100

Teplota média	-10...90 °C	14...194 °F
Odolnost proti tlaku [bar]	16	
Odolnost proti tlaku [MPa]	1,6	
Odolnost proti tlaku [psi]	232	

Elektrická data

Provozní napětí [V]	18...32 DC; (podle SELV/PELV)	
Proudový odběr [mA]	< 150	
Třída krytí	III	
Ochrana proti přepólování	ano	
Přípravná zpožďovací doba [s]	5	

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových výstupů: 2
------------------------	------------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	2
Výstupní signál	analogový signál
Počet analogových výstupů	2
Analogový proudový výstup [mA]	4...20; (≤ 22 mA; škálovatelný)
Maximální zátěž [Ω]	500

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	5...300 l/min	0,3...18 m³/h	80...4755 gph	1,3...79,3 gpm
Zobrazovaná oblast	-360...360 l/min	-21,6...21,6 m³/h	-5705...5705 gph	-95,1...95,1 gpm
Rozlišení	0,5 l/min	0,02 m³/h	5 gph	0,1 gpm
Analogový počáteční bod ASP	0...240 l/min	0...14,4 m³/h	0...3800 gph	0...63,4 gpm
Analogový koncový bod AEP	60...300 l/min	3,6...18 m³/h	955...4755 gph	15,9...79,3 gpm
Odpojení při nízkém průtoku LFC	< 15 l/min	< 0,9 m³/h	< 240 gph	< 4 gpm
Šířka kroku	0,5 l/min	0,02 m³/h	5 gph	0,1 gpm
Dynamika měření	1:60			

Hlídání teploty

Měřicí rozsah	-20...80 °C	-4...176 °F
Zobrazovaná oblast	-40...100 °C	-40...212 °F
Rozlišení	0,2 °C	0,5 °F
Analogový startovací bod	-20...60 °C	-4...140 °F
Analogový koncový bod	0...80 °C	32...176 °F
V krocích po	0,2 °C	0,5 °F

Přesnost / odchylky

Hlídání proudění	
Přesnost (v měřicím rozsahu)	$\pm (0,8 \% \text{ MW} + 0,5 \% \text{ MEW})$
Opakovací přesnost	$\pm 0,2 \% \text{ MEW}$
Hlídání teploty	
Teplotní posun (drift)	$\pm 0,0333 \text{ °C / K; } \pm 0,0599 \text{ °F / K}$
Přesnost [K]	$\pm 1 (25 \text{ °C; } Q > 15 \text{ l/min}) / \pm 1 (77 \text{ °F; } Q > 4 \text{ gpm})$



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMK32XGX50KG/US-100

Reakční doby		
Hlídnání proudění		
Doba odezvy	[s]	0,35; (dAP = 0)
Hodnota tlumicího procesu dAP	[s]	0...5
Hlídnání teploty		
Dynamika reakce T05 / T09	[s]	T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm)
Software / programování		
Parametrizační možnost	displej lze vypnout; Zobrazovací jednotka; detekce prázdného potrubí	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	-10...60 °C	14...140 °F
Skladovací teplota	-25...80 °C	-13...176 °F
Krytí	IP 65; IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 60947-5-9	
Schválení CPA	modelové číslo	003MI
	třída přesnosti	-
	maximální přípustná chyba	± 1,5 % FS
	Q (min)	0,3 m³/h
	Q (t)	-
	Q (max)	18 m³/h
	Teplota média	-10...70 °C
	Teplota média	14...158 °F
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[let]	85
Certifikát UL	Číslo schválení UL	I009
Směrnice pro tlaková zařízení	Správná technická praxe; lze použít pro kapaliny skupiny 2; kapaliny skupiny 1 na vyžádání	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	2741,5
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L); nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); PEEK; FKM	
Procesní připojení	závitové připojení Rc 1 1/2 Vnitřní závit DN40	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Zobrazovací jednotka	6 x LED, zelená (l/min, m³/h, gpm, gph, °C, °F)
	Funkční signalizace	1 x LED, žlutá (10³)
	Měřené hodnoty	alfanumerický displej, 4-místný
	programování	alfanumerický displej, 4-místný
Zobrazovací jednotka	l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F	
Příslušenství		
Dodané položky	Štítek	



Magneticko-induktivní senzor proudění

SMK32XGX50KG/US-100

Upozornění

Upozornění

MW = měřená hodnota

MEW = Koncová hodnota měřicího rozsahu

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno



Připojení



OUT1: Barevnost podle DIN EN 60947-5-2
 Analogový výstup Hlídání teploty
 OUT2: Analogový výstup Hlídání průtočného množství
 Barvy vodičů :
 BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá
 WH = bílá


diagramy a grafy

Ztráta tlaku

dP [mbar] DN50



dP [psi]



dP Ztráta tlaku

Q objemový průtok