




Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/230VAC

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Upevnění na DIN lištu




Oblast nasazení		
Aplikace		Hlídání proudění; Hlídání teploty; Hlídání vodičů
Elektrická data		
Tolerance provozního napětí	[%]	-10...10
Provozní napětí	[V]	< 230 AC
Max. příkon	[VA]	3
Přípravná zpoždovací doba	[s]	< 30
Počet kanálů		1
Výstupy		
Elektrické provedení		relé
Zatížitelnost kontaktů		4 A, 250 V AC
Spínací funkce hlídání tlaku		relé přitáhne při detekci proudění
Spínací funkce hlídání teploty		relé odpadne při překročení teploty
Spínací funkce hlídání přerušení vodiče		Relais odpadne při přerušení vedení nebo při zkratu
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	< 10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Volba kapalina / plyn		přepínač
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Oblast teplot	[°C]	20...100
Opakovatelnost nastaveného spínacího bodu	[K]	4



Vyhodnocovací jednotka pro snímače proudění

VS0200/230VAC

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 40
Druh ochrany svorkovnice		IP 20
Mechanická data		
Pouzdro		pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Rozměry	[mm]	75 x 55 x 110
Materiály		Plast
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
	Spínací stav	LED, červená
	Spínací stav	LED, červená
Upozornění		
Upozornění	při odpadu relé pro hlídání vodičů / teploty, odpadne také relé pro hlídání proudění	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: 16 x ...2,5 mm²		
Připojení		



- 1: Relais Hlídání vodičů / Hlídání teploty
 2: Relais Hlídání proudění
 Barvy vodičů :
 BN = hnědá
 BU = modrá
 BK = černá
 WH = bílá
 GY = šedá