


Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5000 + E40096

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

**Vlastnosti výrobku**

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	G 1/2 vnější závit

Oblast nasazení

Média	Kapalná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 45
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)



Hlídač proudění

SCR12ABAFPKG/PH

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	400
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	15
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení		G 1/2 vnější závit
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Příslušenství		
Dodané položky		Těsnění: 2 x AMF 30
		Šroubovák
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

ST0515





Hlídač proudění

SCR12ABAFPKG/PH

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Připojení



BN =
BU =
BK =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
černá