


Hlídač proudění

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI2100

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	Varivent DN25

Oblast nasazení

Aplikace	Sterilní prostředí
Teplota média [°C]	-25...95
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 45
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------



Hlídač proudění

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		400
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah [cm/s]		3...300
Největší citlivost [cm/s]		3...60
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient [K/min]		15
Reakční doby		
Doba odezvy [s]		1...10
Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-20...30
Krytí		IP 67
Mechanická data		
Rozměry [mm]		72 x 41 x 83
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení		Varivent DN25
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		



Hlídač proudění

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Připojení

