




Hlídač proudění

SCR14ABNFPKG/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		G 1/4 vnější závit
Oblast nasazení		
Média		Kapalná média
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpoždovací doba	[s]	< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5



Hlídač proudění

SCR14ABNFPKG/PH

Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC		[mA]	400
Ochrana proti zkratu			ano
Typ ochrany proti zkratu			Taktovaný
Ochrana proti přetížení			ano
Měřicí / nastavovací rozsah			
Nastavovací rozsah		[cm/s]	3...300
Největší citlivost		[cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky			
Teplotní gradient		[K/min]	15
Reakční doby			
Doba odezvy		[s]	1...10
Software / programování			
Nastavení spínacího bodu			Potenciometr
Okolní podmínky			
Okolní teplota		[°C]	-20...80
Krytí			IP 67
Mechanická data			
Materiály			PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médiem			nerezová ocel (1.4305 / 303) 15 µm niklování s obsahem fosforu
Procesní připojení			G 1/4 vnější závit
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Funkce	11 x LED
Příslušenství			
Dodané položky			Těsnění: 2 x AMF 30
			Šroubovák
Upozornění			
Obsah balení			1 ks

ST0525





Hlídač proudění

SCR14ABNFPKG/PH

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Připojení



BN =
BU =
BK =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
černá