


Hlídač proudění

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5010 + E40099

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit

Oblast nasazení

Média	Kapalná média
Teplota média [°C]	10...50
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Kapalná média

Teplota média [°C]	10...50
--------------------	---------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 45
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
------------------------	---------------------------

Výstupy

Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál



Hlídač proudění

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	1
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	400
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	100...500

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	1
---------------------------	---

Reakční doby

Doba odezvy [s]	1...2
-----------------	-------

Kapalná média

Doba odezvy [s]	1...2
-----------------	-------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
--------------------------	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	10...50
Krytí	IP 67

Mechanická data

Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Hlídač proudění

SCR14ABAFPKG/US-100-IPF

Připojení

