




Hlídač proudění

SCM12ABHFPKG/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1	
Procesní připojení	M12 x 1	
Oblast nasazení		
Média	agresivní média	
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1	
Výstupy		
Celkový počet výstupů	1	
Výstupní signál	spínací signál	
Elektrické provedení	PNP	
Po digitálních výstupů	1	
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5



Hlídač proudění

SCM12ABHFPKG/PH

Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	400
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano
Měřicí / nastavovací rozsah	
Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky	
Teplotní gradient [K/min]	15
Reakční doby	
Doba odezvy [s]	1...10
Software / programování	
Nastavení spínacího bodu	Potenciometr
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-20...80
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Rozměry [mm]	M12 x 1
Označení závitu	M12 x 1
Materiály	PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii	Hastelloy C-4 (2.4610)
Procesní připojení	M12 x 1
Zobrazení / ovládací prvky	
Zobrazení	Funkce 11 x LED
Upozornění	
Obsah balení	1 ks

ST0530





Hlídač proudění

SCM12ABHFPKG/PH

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Připojení



BN =	Barvy vodičů :
BU =	hnědá
BK =	modrá
	černá