




Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI1100 + E40115
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		G 1/4 vnější závit
Oblast nasazení		
Média		agresivní média
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		1



Hlídač proudění

SCR14ABTFPKG/US-100-IPF

Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		400
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Nastavovací rozsah [cm/s]		3...300
Největší citlivost [cm/s]		3...60

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]		15
---------------------------	--	----

Reakční doby

Doba odezvy [s]		1...10
-----------------	--	--------

Software / programování

Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
--------------------------	--	--------------

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]		-20...80
Krytí		IP 67

Mechanická data

Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médiem		titan (3.7235)
Procesní připojení		G 1/4 vnější závit

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Funkce	11 x LED
-----------	--------	----------

Příslušenství

Dodané položky		Těsnění: 2 x AMF 30 Šroubovák
----------------	--	----------------------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Hlídač proudění

SCR14ABTFPKG/US-100-IPF

Připojení

