




Hlídač proudění

SCM12ABAFPKG/PH

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5000 + E40101
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku	
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení	M12 x 1
Oblast nasazení	
Média	Kapalná média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	30
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	20...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 45
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 20
Vstupy / výstupy	
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 1
Výstupy	
Celkový počet výstupů	1
Výstupní signál	spínací signál
Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	1



Hlídač proudění

SCM12ABAFPKG/PH

Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		2,5	
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		400	
Ochrana proti zkratu		ano	
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný	
Ochrana proti přetížení		ano	
Měřicí / nastavovací rozsah			
Nastavovací rozsah [cm/s]		3...300	
Největší citlivost [cm/s]		3...60	
Přesnost / odchylky			
Teplotní gradient [K/min]		15	
Reakční doby			
Doba odezvy [s]		1...10	
Software / programování			
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr	
Okolní podmínky			
Okolní teplota [°C]		-20...80	
Krytí		IP 67	
Mechanická data			
Rozměry [mm]		M12 x 1	
Označení závitu		M12 x 1	
Materiály		PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4305 / 303)	
Procesní připojení		M12 x 1	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Funkce	11 x LED
Příslušenství			
Dodané položky		Těsnění: 2 x AMF 30	
		Šroubovák	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

ST1600





Hlídač proudění

SCM12ABAFPKG/PH

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Připojení



BN =
BU =
BK =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá
černá