




Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: SI5001 + E40101
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Procesní připojení		M12 x 1
Oblast nasazení		
Média		Kapalná média
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	20...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpožďovací doba	[s]	< 20
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Výstupy		
Celkový počet výstupů		1
Výstupní signál		spínací signál
Elektrické provedení		NPN
Po digitálních výstupů		1



Hlídač proudění

SCM12ABAFNKG/US-100-INF

Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		2,5	
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		400	
Ochrana proti zkratu		ano	
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný	
Ochrana proti přetížení		ano	
Měřicí / nastavovací rozsah			
Nastavovací rozsah [cm/s]		3...300	
Největší citlivost [cm/s]		3...60	
Přesnost / odchylky			
Teplotní gradient [K/min]		15	
Reakční doby			
Doba odezvy [s]		1...10	
Software / programování			
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr	
Okolní podmínky			
Okolní teplota [°C]		-20...80	
Krytí		IP 67	
Mechanická data			
Rozměry [mm]		M12 x 1	
Označení závitu		M12 x 1	
Materiály		PBT-GF20	
Materiál, který je v kontaktu s médiiem		nerezová ocel (1.4305 / 303)	
Procesní připojení		M12 x 1	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Funkce	11 x LED
Příslušenství			
Dodané položky		Těsnění: 2 x AMF 30 Šroubovák	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

