




Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Procesní připojení		M12 x 1
Oblast nasazení		
Média		Kapalná média
Teplota média	[°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku	[bar]	30
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 45
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Přípravná zpoždovací doba	[s]	< 20
Výstupy		
Elektrické provedení		AS-i
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Nastavovací rozsah	[cm/s]	3...300
Největší citlivost	[cm/s]	3...60
Přesnost / odchylky		
Teplotní gradient	[K/min]	15
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	1...10



Hlídač proudění

SCM12ABAASI /US-100

Software / programování		
Nastavení spínacího bodu		Potenciometr
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Krytí		IP 67
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i I/O konfigurace	[hex]	1
AS-i ID code	[hex]	1
Mechanická data		
Rozměry	[mm]	M12 x 1
Označení závitu		M12 x 1
Materiály		PBT-GF20
Materiál, který je v kontaktu s médii		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Procesní připojení		M12 x 1
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Funkce	11 x LED
Příslušenství		
Dodané položky		Těsnění: 2 x AMF 30 Šroubovák
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		



Připojení

