


TN-030KLBN12-MFRKG/US/



- 1 LED diody Zobrazovací jednotka / Spínací stav
2 alfanumerický displej 4-místný červená/zelená
3 Programovací tlačítka
4 horní část pouzdra lze otáčet 345°





Teplotní senzor s displejem

TN-030KLB12-MFRKG/US/

Funkce "hlídací pes" integrována	ano
----------------------------------	-----

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
------------------------	---

Výstupy

Celkový počet výstupů	2
Výstupní signál	spínací signál; analogový signál; IO-Link; (konfigurovatelný)
Elektrické provedení	PNP/NPN
Po digitálních výstupů	2
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Počet analogových výstupů	1
Analogový proudový výstup [mA]	4...20
Maximální zátěž [Ω]	500
Analogový napěťový výstup [V]	0...10
Min. zatěžovací odpor [Ω]	2000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí / nastavovací rozsah

Měřicí rozsah	-50...150 °C	-58...302 °F
Nastavení z výroby	0...300 °F	
Spínací bod SP	-49,8...150 °C	-57,6...302 °F
Zpětný spínací bod rP	-50...149,8 °C	-58...301,6 °F
Analogový startovací bod	-50...145 °C	-58...293 °F
Analogový koncový bod	-45...150 °C	-49...302 °F
V krocích po	0,1 °C	0,1 °F

Rozlišení

Rozlišení spínacího výstupu [K]	0,1
Rozlišení analogového výstupu [K]	Proudový výstup: MS / 4096; Napěťový výstup: MS / 3561
Rozlišení zobrazení [K]	0,1

Přesnost / odchylky

Přesnost spínacího bodu [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Přesný analogový výstup [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Přesnost zobrazení [K]	± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Teplotní koeficient [% rozpětí / 10 K]	0,1; (V případě odchylky od referenční podmínky 25 ± 5 °C)

Reakční doby

Dynamika reakce T05 / T09 [s]	1 / 3; (podle DIN EN 60751)
-------------------------------	-----------------------------

Software / programování

Parametrizační možnost	hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; zpoždění při zapnutí / vypnutí; Utlumení; Zobrazovací jednotka; proud / napěťový výstup
------------------------	--



Teplotní senzor s displejem

TN-030KLBN12-MFRKG/US/

Rozhraní		
Komunikační rozhraní	IO-Link	
Typ přenosu	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze	1.1	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Skladovací teplota	[°C]	-40...100
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odolnost vůči rázům	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[let]	207
Certifikát UL	Číslo schválení UL	K015
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	226
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Procesní připojení	závitové připojení 1/2" NPT	
Instalační délka EL	[mm]	30
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Zobrazovací jednotka	2 x LED, zelená
	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	Měřené hodnoty	alfanumerický displej, červená/zelená 4-místný
Upozornění		
Upozornění	MS = nastavený rozsah měření	
	hodnoty pro přesnost platí pro vodu v pohybu	
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno		
2 1 3 4		

TN2303



Teplotní senzor s displejem

TN-030KLBN12-MFRKG/US/

Připojení



OUT1: Spínací výstup / IO-Link
OUT2: Spínací výstup / Analogový výstup
Barevnost podle DIN EN 60947-5-2
Barvy vodičů :

BK = černá
BN = hnědá
BU = modrá
WH = bílá