


Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STM12ZBB/10M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	M12 x 1,75
--------------------	------------

Oblast nasazení

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Média	Kapalná média; Plynná média
Odolnost proti tlaku [bar]	30

Kapalná média

Aplikace	vysoký teplotní rozsah
Teplota média [°C]	0...120

Plynná média

Teplota média [°C]	0...100
--------------------	---------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0100
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60
Plynná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	200...1500
Největší citlivost [cm/s]	200...800

Přesnost / odchylky


Teplotní gradient [K/min]	15
---------------------------	----



Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STM12ZBB/10M

Reakční doby	
Doba odezvy [s]	1...10
Kapalná média	
Doba odezvy [s]	1...10
Plynná média	
Doba odezvy [s]	1...10
Okolní podmínky	
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M12 x 1,75
Označení závitu	M12 x 1,75
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Procesní připojení	M12 x 1,75
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 10 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Připojení	



Barvy vodičů :

BN = hnědá
 GN = zelená
 WH = bílá
 YE = žlutá