




Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR14AAC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: ST2404

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Procesní připojení	G 1/4 vnější závit
--------------------	--------------------

Oblast nasazení

Média	Kapalná média; agresivní média
Teplota média [°C]	-25...80
Odolnost proti tlaku [bar]	5

Kapalná média

Teplota média [°C]	-25...80
--------------------	----------

Elektrická data

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0100
--	---------

Měřicí / nastavovací rozsah

Kapalná média	
Nastavovací rozsah [cm/s]	3...300
Největší citlivost [cm/s]	3...60

Přesnost / odchylky

Teplotní gradient [K/min]	7
---------------------------	---

Reakční doby

Doba odezvy [s]	2...20
-----------------	--------

Kapalná média

Doba odezvy [s]	2...20
-----------------	--------

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitů
Materiály	PTFE
Procesní připojení	G 1/4 vnější závit

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

ST2400




Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce

STR14AAC

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá